


## Wsuwki AM-AC


**Zastosowanie** Montaż urządzeń na szynach TSE.

**Wsuwki AM-AC** dostępne są w dwóch typach: AM-AC/1 oraz AM-AC/2 w zależności od rozmiaru otworu montażowego. AM-AC/1 wyposażony jest w otwór M5, AM-AC/2 w otwór M6. Klipy montowane są na szynach typu C.




Typ	Art. nr	Materiał	Otwór montażowy	Profil współpracujący
AM-AC/1	R34RR-06010105201	Stal ocynkowana	M5	Szyna montażowa C 30
AM-AC/2	R34RR-06010105301	Stal ocynkowana	M6	Szyna montażowa C 30

## Podstawki montażowe typ WM-35, WM-32, WMU-1, MZO-TS, MZO-P




MZO-TS


WM-35




WM-32




WMU-1



MZO-TS



MZO-P



MZO-P



Typ Art. nr	WM-35 R34RR-05010100101	WM-35 BL R34RR-05010100201	WM-35 GY R34RR-05010100301	WM-32 R34RR-05010100401	WM-32 BL R34RR-05010100501	WM-32 GY R34RR-05010100601	WMU-1 R34RR-05010100701	WMU-1 BL R34RR-05010100801	WMU-1 GY R34RR-05010100901	MZO-TS R34RR-05010200301	MZO-P R34RR-05010200311
Kolor											