

Kontakt PCB PLUS


Innowacyjny preparat stworzony z myślą o profesjonalistach i entuzjastach elektroniki. Jego zaawansowana formuła skutecznie rozpuszcza wszelkie pozostałości po lutowaniu, w tym kałafonię, nie uszkadzając delikatnych powierzchni PCB. Wyposażony w uniwersalny zawór 360° oraz specjalnie zaprojektowaną szczotkę, umożliwia precyzyjne i wygodne czyszczenie nawet trudno dostępnych miejsc.

Cechy produktu:

- ✓ skuteczne usuwa pozostałości po lutowaniu i kałafonię,
- ✓ szybkie odparowywanie bez pozostawiania śladów,
- ✓ bezpieczny dla materiałów używanych w elektronice,
- ✓ łatwa aplikacja i równomierne rozprowadzenie,
- ✓ dołączona szczotka dla dokładnego czyszczenia,
- ✓ zawór 360° pozwala na aplikację w dowolnej pozycji.

Zastosowanie:

- ✓ czyszczenie obwodów drukowanych po naprawie i montażu,
- ✓ usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni PCB.



Właściwości fizykochemiczne

Wygląd	Transparentny gaz
Zapach	Charakterystyczny, alkoholowy
Gęstość w 20°C	0,79 g/cm ³
Lepkość w 20°C	22,8 cP
Rozpuszczalność w wodzie	Rozpuszcza się
Oporność właściwa skrośna (ASTM D1169)	1,9*10 ² p _v Ω x m 1,9*10 ⁴ Ω x cm
Okres przydatności	3 lata

Kompatybilność:

Kontakt PCB PLUS jest bezpieczny do stosowania na większości materiałów używanych w elektronice. Nie wchodzi w reakcje z komponentami elektronicznymi, dzięki czemu możesz używać go bez obaw o uszkodzenie cennych elementów.

Metody aplikacji

Aerozol ze szczoteczką	Tak
------------------------	-----

Instrukcja użycia:

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego. Przed użyciem należy uważnie przeczytać kartę charakterystyki.

Przed użyciem wstrząśnij pojemnikiem. Skieruj zawór na czyszczoną powierzchnię, trzymając pojemnik w dowolnej pozycji dzięki zaworowi 360°. Nanieś preparat bezpośrednio na obwód drukowany. Użyj dołączonej szczotki, aby dokładnie oczyścić wszystkie zakamarki PCB. Preparat szybko odparowuje, pozwalając na natychmiastowe przejście do kolejnych etapów pracy.

Opakowanie

Aerozol ze szczoteczką	100 ml (ART.AGT-237) - 12 szt.* 400 ml (ART.AGT-238) - 12 szt.*
------------------------	--

*Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym

Magazynowanie:

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F.

Wsparcie techniczne:

AG TermoPasty udziela wsparcia technicznego, odpowiadając na pytania dotyczące specyfikacji technicznych oraz zastosowania naszych produktów. Zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem info@termopasty.pl.

Uwaga:

Dane prezentowane w tym dokumencie odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i opisują typowe właściwości oraz zastosowania produktu. Jednakże odpowiedzialność za zbadanie przydatności tego wyrobu do specyficznych zastosowań spoczywa na użytkowniku. AG TermoPasty nie ponosi odpowiedzialności za wyniki zastosowania produktu, ponieważ warunki jego użycia wykraczają poza naszą kontrolę.